

Garant**Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairiniai, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 52/75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274042 52/75
GTIN	4062406094263
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	28 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	52 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	75 mm
Paskirtis	kairiniai
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis