

**Garant**

**Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairiniai, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 92/130mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274042 92/130
GTIN	4062406094287
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

$D_1 =$  minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2 =$  maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	30 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	130 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	92 mm
Paskirtis	kairiniai
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis $w$	4 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis