



## Minkštų keičiamų kumštelių kompleksas 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313220 160
GTIN	2050001929099
Produktų klasė	33T

### Aprašymas

#### Modelis:

Pageidaujamo užspaudimo  $\emptyset$  ištekinimui. **Tiksliai išfrezuota** atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

#### Detalus aprašymas:

Pageidaujamo užspaudimo  $\emptyset$  ištekinimui.

#### Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių kompleksai susideda, pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių. Netaisyklingos formos arba jau apdirbtų detalių, kurių svarbu nepažeisti, užspaudimui. Kumšteliai apdirbami atitinkamai pagal detalės formą.

#### Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

#### Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

#### Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

#### Pastaba:

Keičiami kumšteliai iš aliuminio **užsakomi atskirai**.

### Techninis aprašymas

Aukštis H	36 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	32 mm
Liežuvėlio ilgis A	18 mm
tinka griebtuvams	160 mm
Griovelio plotis D	8 mm
Plotis B	20 mm
Ilgis L	85 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai