

**Garant****Plokštelės laikiklis Medium galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova  
D1 / D2: 29/40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274014 29/40
GTIN	4062406094485
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Pjovimo plokštelėms Nr. 275000 – 275015.

**Paskirtis:**

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

**Dėmesio:**

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	29 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	40 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis $w$	3 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis