



Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 165



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313755 165
GTIN	2050001929778
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo-Ø.

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir **preciziškai nušlifuoti** dantukai, **juodinti**.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

atitinka spalvinį žymėjimą: Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvai ir kumšteliai

Ilgis L: 82 mm

Plotis B: 32 mm

Aukštis H: 32 mm

Atstumas tarp kiaurymių a: 15 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 20 mm

Griovelio plotis D: 12 mm

Techninis aprašymas

Aukštis H	32 mm
-----------	-------

Ilgis L	82 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	20 mm
Sriegiams DIN 912	M10
tinka griebtuvams	165 mm
Griovelio plotis D	12 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	15 mm
Plotis B	32 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos