

Garant**Plokštelės laikiklis Heavy-Duty galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 334/999mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274074 334/999
GTIN	4062406094928
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveiui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveiui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	999 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	50 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	334 mm
Paskirtis	dešininis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	8 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis