

KERN**Padėklų svarstyklės, Svėrimo ribos: 3000kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919912 3000
GTIN	4045761203204
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Mobilios padėklų svarstyklės. 2 ratukai ir laikymo rankena patogiam svarstyklių transportavimui. Dinamiškas svėrimas: Kai sveriami esant nestabilumui ar sveriami gyvūnai, vidutinė vertė apskaičiuojama tiksliai.

Galima naudoti bateriją. 4 silikonu dengti aliumininiai svėrimo elementai.

Krovinio laikiklis: plienas, dengtas milteliais. Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės kalsė IP67.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, išorinis tinklo adapteris.

Spalva:

Plienas, **dengtas milteliais.**

Techninis aprašymas

Aukštis	110 mm
maksimalios svėrimo ribos	1 - 3000 kg
Gylis	1195 mm

Svėrimo ribos	3000 kg
Padalos vertė	1000 g
Plotis	840 mm
Baterijų kiekis	4
Svoris	51 kg
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Baterijos tipas	Mignon, AA
Produkto rūšis	Padėklų svarstyklės