

KERN**Padėklų svarstyklės, Svėrimo ribos: 1500kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919912 1500
GTIN	4045761203198
Produktų klasė	96D

Aprašymas**Modelis:**

Mobilios padėklų svarstyklės. 2 ratukai ir laikymo rankena patogiam svarstyklių transportavimui. Dinamiškas svėrimas: Kai sveriami esant nestabilumui ar sveriami gyvūnai, vidutinė vertė apskaičiuojama tiksliai.

Galima naudoti bateriją. 4 silikonu dengti aliumininiai svėrimo elementai.

Krovinio laikiklis: plienas, dengtas milteliais. Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės kalsė IP67.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, išorinis tinklo adapteris.

Spalva:

Plienas, **dengtas milteliais.**

Techninis aprašymas

Svėrimo ribos	1500 kg
maksimalios svėrimo ribos	0,5 - 1500 kg
Baterijų kiekis	4

Plotis	840 mm
Aukštis	110 mm
Gylis	1195 mm
Svoris	51 kg
Padalos vertė	500 g
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Baterijos tipas	Mignon, AA
Produkto rūšis	Padėklų svarstyklės