

FAHRION®
FAHRION® PRESSION

Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Tvirtinimo kiaurymės Ø: 19mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329555 19
GTIN	4045197724755
Produktų klasė	34D

Aprašymas

Modelis:

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Standartas:

DIN 6343

Tikslumas:

Bendraaiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**
 Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

K	84 mm
A	73 mm
F	66 mm
Užspaudimo Ø	19 mm
Kampas α	15 laipsniai

Bendras ilgis L	110 mm
Tipas	185 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė