

**FAHRION®**  
FAHRION®**Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Tvirtinimo  
kiaurymės Ø: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329555 32
GTIN	4045197724885
Produktų klasė	34D

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

**Standartas:****DIN 6343****Tikslumas:**

**Bendraaiškumo tolerancijos ribos:** D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

**Pastaba:**

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**  
Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

**Techninis aprašymas**

K	84 mm
Užspaudimo Ø	32 mm
F	66 mm
A	73 mm
Kampas α	15 laipsniai

Bendras ilgis L	110 mm
Tipas	185 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė