




Bazinių kumštelių kompleksas 3 vnt. skersiniai dantys, Tinka griebtuvams: 400



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 313205 400 |
| GTIN | 2050001928986 |
| Produktų klasė | 33T |

Aprašymas

Paskirtis:

Kadangi kumštelius **per kelias sekundes** galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. **Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas.** Kumštelių kompleksai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, bet ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Kietų ir minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui. Tvirtinimo varžtai keičiamiems kumšteliams įeina į tiekimo sudėtį.

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniais tekinimo griebtuvams.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------|
| Plotis B | 45 mm |
| Griovelio plotis A | 30 mm |
| tinka griebtuvams | 400 mm |
| Liežuvėlio plotis D | 18 mm |
| Ilgis L | 160 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| tinka ir griebtuvui | 500 mm |
| Atstumas tarp kiaurymių b | 60 mm |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai |
| Produkto rūšis | Trijų kumštelių tekinimo griebtuvo kumšteliai |