

Garant

Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 342/999mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274046 342/999
GTIN	4062406095246
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

$D_1 =$ minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / $D_2 =$ maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

Techninis aprašymas

minimalus 1-as įdubimo Ø D_1	342 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	22 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2	999 mm
Paskirtis	kairinis
Sistemos raktas	taip
Įpjovos plotis w	4 mm

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis