

Garant**Plokštelės laikiklis Heavy-Duty galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 64/100mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 274076 64/100 |
| GTIN | 4062406095338 |
| Produktų klasė | 21U |

Aprašymas**Modelis:**

Skirta keičiamoms plokštelėms Nr. 275021 – 275048.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274004 arba su adapteriu Nr. 274003 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveiui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveiui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------|
| maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2 | 100 mm |
| minimalus 1-as įdubimo Ø D_1 | 64 mm |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 50 mm |
| Paskirtis | kairinis |
| Sistemos raktas | taip |
| Įpjovos plotis w | 8 mm |

Produkto rūšis

Ašmenų laikiklis