

**Garant****CCGW 060204 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265900 NL     |
| GTIN             | 4062406094577 |
| Produktų klasė   | 21L           |

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožiams spalvotiesiems metalams.

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

**Techninis aprašymas**

|   |                  |
|---|------------------|
| Kietlydinys                                   | MKD              |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas  |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 150 - 1600 m/min |
| Ašmenys                                       | MKD              |
| Pjovimo briaunų forma                         | NL               |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Pastūma f                              | 0,005 - 0,1 mm/aps,             |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka   | rupusis apdirbimas              |
| Pjūvio gylis a <sub>p</sub>            | 0,01 - 0,2 mm                   |
| Danga                                  | be dangos                       |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGW 060204 FN                  |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius     | 1                               |
| Produkto pavadinimo požymis            | MKD                             |
| Galima pergaląsti                      | taip                            |
| Produkto rūšis                         | keičiamosios plokštelės tekimui |