

FAHRION®
FAHRIGER WERKZEUGE**Stumiančio tipo užspaudimo cangė, apvali, DIN 6343, 185 E, Tvirtinimo
kiaurymės Ø: 60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329555 60
GTIN	4045197725172
Produktų klasė	34D

Aprašymas**Modelis:**

Cangės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Standartas:**DIN 6343****Tikslumas:**

Bendraaiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) **reikia teirautis!**
Profilis Ø 4,0 – 8,0 mm glotnus. Nuo Ø 9,0 mm su įstrižiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

A	73 mm
K	84 mm
Užspaudimo Ø	60 mm
Kampas α	15 laipsniai
F	66 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Tipas	185 E
Produkto rūšis	Spyruoklinė įvorė