

BENNING**Skaitmeninės srovės matavimo replės, Gamintojo pavadinimas: CMP2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir ergonomiškas plastikinis korpusas su apšviestu LC ekranu. Saugus kintamosios ir nuolatinės srovės matavimas neatidarant srovės grandinės. Matavimo / maksimalios vertės nustatymas; santykinis matavimas.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Didžiausia skiriamoji geba 10 mA AC 40 A matavimo diapazone. Integruotas voltų jutiklis (NCV) įspėja apie belaidę fazės įtampą ir kabelių lūžius laiduose (optiškai/akustiškai). Įjungimo srovės matavimas (INRUSH), reguliuojamas filtras (LPF), ZERO funkcija.

Standartas:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.

Techninis aprašymas

Kintamoji srovė AC	10 mA – 400 A
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	23 mm

Pagrindinis tikslumas	2 %
Matavimo būdas	TRUE RMS
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Viršįtampio kategorija	III KAT., 600 V
Reikšmių užlaikymo funkcija	SULAIKYTI
Rodmenų apimtis	4200
Nuolatinė srovė DC	10 mA – 400 A
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2x 081561 LR3
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Paslaugos

KalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027050 D
DAkkS kalibravimasSrovės matavimo replės Tipas D	027060 D

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
---	------------