

Ansell**Vienkartinių pirštinių rinkinys TouchNTuff® 93-250, Pirštinių dydis: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094723 8
GTIN	076490471231
Produktų klasė	04P

Aprašymas**Modelis:**

Vienkartinių pirštinių rinkinys **dozavimo dėžutėje**. III kategorija. Be pudros.
TouchNTuff® 93-250. Be latekso – jokios rizikos I tipo alergijai. Ansell Grip Technology.
Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. AQL 1,5 (EN374-2).

Standartas:

EN 374

Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	8
Sieneles storis	0,12 mm
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	>480 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	<10 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	10-30 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	60-120 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	>480 min

Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min
Serija	TouchNTuff®
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Vienkartinės pirštinės
Pirštinių savybės	Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
Pirštinių savybės	be latekso
Pirštinių savybės	Be silikono
EN 374	Tipas B (JKPT)
Atsparumas chemikalams	JKPT
Medžiaga	Nitrilinės
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pagrindo medžiaga	Nitril
Danga	Nitril
Storis	0,13 mm
Ilgis	245 mm
Turinys	100
Svoris	3,5 g
Spalva	pilkas
Pritaikymo sritys	Tikslumas
AQL	1,5
Paskirtis	vienkartin.
Produkto rūšis	Vienkartinės pirštinės