

Garant**Ruletė, Juostos ilgis: 2m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462070 2
GTIN	4062406095505
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu. Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiami **2K-Haptoprene**. Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą. **Naujoviškas slopintuvas** iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. **Naudojamas aliuminio profilis** užpakalinėje dalyje stabilumui. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

Techninis aprašymas

Juostos ilgis	2 m
Juostos plotis	13 mm
Korpuso aukštis	59 mm
Korpuso plotis	26 mm
Korpuso ilgis	62 mm
Norma	EG I
Kalibravimas	G1

Produkto rūšis

Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 2 m

026240 2