

Garant**Ruletė, Juostos ilgis: 5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462070 5
GTIN	4062406095628
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu. Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiama **2K-Haptoprene**. Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą. **Naujoviškas slopintuvas** iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. **Naudojamas aliuminio profilis** užpakalinėje dalyje stabilumui. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

Techninis aprašymas

Juostos plotis	16 mm
Juostos ilgis	5 m
Korpuso aukštis	69 mm
Korpuso plotis	30 mm
Korpuso ilgis	70 mm
Norma	EG I

Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m	026240 5
--	----------