

**Pirštinių pora 6240 // SKIN, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094234 10
GTIN	4059904095700
Produktų klasė	09H

Aprašymas**Modelis:**

6240 SKIN. Glaudžiai priglundančios pirštinės labai patogios, puikų lietimą pojūtį suteikia pažangi **18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija** su ypatingai plonais siūlais. Taip pat tinka ir liečiamajam ekranui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Tinkama forma	labai gerai
be silikono	ne
Be DMF	ne
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai

Pirštinių dydis	10
Apsauga nuo karščio	nėra
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)
Lietimo pojūtis	labai gerai
Kvėpuoja	labai gerai
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
EN 388	2111X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	8 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės