

**Garant****CCGW 060208 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265904 NL
GTIN	4062406095635
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožiams spalvotiesiems metalams.

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,005 - 0,1 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 1600 m/min

Ašmenys	MKD
Kietlydinys	MKD
Pjovimo briaunų forma	NL
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 060208 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergaląsti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui