

**Pirštinių pora 6240 // SKIN, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094234 7
GTIN	4059904095670
Produktų klasė	09H

**Aprašymas****Modelis:**

**6240 SKIN.** Glaudžiai priglundančios pirštinės labai patogios, puikų lietimą pojūtį suteikia pažangi **18 dydžio (18-Gauge) mezgimo technologija** su ypatingai plonais siūlais. Taip pat tinka ir liečiamajam ekranui.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Lietimo pojūtis	labai gerai
Pirštinių dydis	7
Apsauga nuo karščio	nėra
Kvėpuoja	labai gerai
Imti alyvuotiems daiktams	gerai

Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
be silikono	ne
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)
Be DMF	ne
Tinkama forma	labai gerai
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Pirštinių savybės	tinka liečiamajam ekranui
EN 388	2111X
Pagrindo medžiaga	Nailonas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Spalva	juoda / mėlyna
Svoris	8 g
Mezgimo technologija	18G
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės