

**Pirštinių pora 6315, Pirštinių dydis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094456 7
GTIN	4059904106963
Produktų klasė	09H

Aprašymas**Modelis:**

6315. Labai patogios nuo įpjovimų saugančios pirštinės. Pilkas PU sluoksnis patikimam darbui sausoje ar šiek tiek drėgnoje darbo aplinkoje. Netinka dirbant su alyvuotomis detalėmis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

EN 388 Atsparumas pradūrimui	3
Kvėpuoja	gerai
Pirštinių dydis	7
Tinkama forma	gerai
Lietimo pojūtis	labai gerai
Be DMF	ne

EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
EN 388 Atsparumas dilimui	4
Apsauga nuo karščio	nėra
be silikono	ne
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
Dangos medžiaga	PU (poliuretanai)
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	10
Mezgimo technologija	13G
EN 388	4343C
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilkas
Svoris	15 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės