

**Pirštinių pora 6315, Pirštinių dydis: 11****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094456 11 |
| GTIN | 4059904107045 |
| Produktų klasė | 09H |

Aprašymas**Modelis:**

6315. Labai patogios nuo įpjovimų saugančios pirštinės. Pilkas PU sluoksnis patikimam darbui sausoje ar šiek tiek drėgnoje darbo aplinkoje. Netinka dirbant su alyvuotomis detalėmis.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Imti alyvuotiems daiktams | gerai |
| Dangos medžiaga | PU (poliuretanai) |
| Tinkama forma | gerai |
| Apsauga nuo karščio | nėra |
| Lietimo pojūtis | labai gerai |
| EN 388 Atsparumas dilimui | 4 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Kvėpuoja | gerai |
| EN 388 Atsparumas įplėšimams | 4 |
| EN 388 Atsparumas įpjovimams | 3 |
| be silikono | ne |
| EN 388 Atsparumas pradūrimui | 3 |
| Imti drėgniems daiktams | vidutiniškai |
| Be DMF | ne |
| Pirštinių dydis | 11 |
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Turinys | 10 |
| Mezgimo technologija | 13G |
| EN 388 | 4343C |
| Pagrindo medžiaga | HPPE |
| Danga | PU |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Allround |
| Spalva | pilkas |
| Svoris | 15 g |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | C |
| Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |