

**Garant****CNMG 120408, Rūšis: HU7305****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 120408 HU7305 Kietlydinys: HU7305

Drožlialaužis: AM/AG

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 400 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	400 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kietlydinys	HU7305
Pastūma $f$	0,1 - 0,8 mm/aps,

Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	AM/AG
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNGG 120408-AM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui