

**Pirštinių pora 6315, Pirštinių dydis: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094456 9
GTIN	4059904107007
Produktų klasė	09H

**Aprašymas****Modelis:**

6315. Labai patogios nuo įpjovimų saugančios pirštinės. Pilkas PU sluoksnis patikimam darbui sausoje ar šiek tiek drėgnoje darbo aplinkoje. Netinka dirbant su alyvuotomis detalėmis.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

**Techninis aprašymas**

Imti alyvuotiems daiktams	gerai
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
be silikono	ne
Be DMF	ne
Lietimo pojūtis	labai gerai
EN 388 Atsparumas pradūrimui	3

EN 388 Atsparumas dilimui	4
Dangos medžiaga	PU (poliuretanas)
Pirštinių dydis	9
Tinkama forma	gerai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	3
Apsauga nuo karščio	nėra
Imti drėgniems daiktams	vidutiniškai
Kvėpuoja	gerai
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	10
Mezgimo technologija	13G
EN 388	4343C
Pagrindo medžiaga	HPPE
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Allround
Spalva	pilkas
Svoris	15 g
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	C
Produkto rūšis	Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės