

Garant**CCGW 120404 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265932 NS
GTIN	4062406095864
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų forma	NS
Pastūma f	0,005 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a _p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kietlydinys	MKD
Ašmenys	MKD
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 120404 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui