

Garant**DCGW 070204 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	265948 NK
GTIN	4062406096069
Produktų klasė	21L

Aprašymas

Modelis:

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo briaunų forma	NK
Kietlydinys	MKD
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 1000 m/min
Pastūma f	0,005 - 0,08 mm/aps,
Ašmenys	MKD
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGW 070204 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergaląsti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui