

Garant**DCGW 070204 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265948 NL |
| GTIN | 4062406096045 |
| Produktų klasė | 21L |

Aprašymas

Modelis:

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožiams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Ašmenys | MKD |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 150 - 1600 m/min |
| Pjovimo briaunų forma | NL |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pastūma f | 0,005 - 0,1 mm/aps, |

| | |
|--|---------------------------------|
| Kietlydinys | MKD |
| Pjovimo sąlygos | nepetraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Danga | be dangos |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCGW 070204 FN |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto pavadinimo požymis | MKD |
| Galima pergalėti | taip |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |