

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265952 NS
GTIN	4062406096083
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Ašmenys	MKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	MKD
Pjovimo briaunų forma	NS

Pastūma f	0,005 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGW 070208 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui