

Garant**CCGW 120408 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265936 NK
GTIN	4062406095901
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

Ašmenys	MKD
Kietlydinys	MKD
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 1000 m/min
Pastūma f	0,005 - 0,08 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo briaunų forma	NK
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 120408 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima perglausti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui