

**Garant****CCGW 120408 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265936 NS
GTIN	4062406095895
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų forma	NS
Pjūvio gylis $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,005 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	MKD

Ašmenys	MKD
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 120408 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui