

Garant**DCGW 11T304 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265964 NL
GTIN	4062406096106
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo briaunų forma	NL
Kietlydinys	MKD

Ašmenys	MKD
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 1600 m/min
Pastūma f	0,005 - 0,1 mm/aps,
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGW 11T304 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergaląsti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui