

Garant**CCGW 120412 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265940 NS
GTIN	4062406096021
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

Ašmenys	MKD
Pjovimo briaunų forma	NS
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,005 - 0,4 mm/aps,

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	MKD
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGW 120412 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui