

Garant**VCGW 110308 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265984 NL
GTIN	4062406096229
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožiams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	MKD
Kietlydinys	MKD
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 1600 m/min

Pastūma f	0,005 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma	NL
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 110308 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui