

Garant**VCGW 110304 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265980 NK
GTIN	4062406096212
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,005 - 0,08 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	MKD
Ašmenys	MKD

Pjovimo briaunų forma	NK
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 1000 m/min
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 110304 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui