

HOLEX**Kibi poliravimo lėkštelė, M14, Išorinis Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

567762 125

GTIN

4045197718402

Produktų klasė

52M

Aprašymas**Modelis:**

Kibioji pusė su specialiu audiniu, užtikrintai laikančiu kibius diskus, dengtus kilpinu veliūru. **Poliravimo diskas** su lanksčiu tarpiniu sluoksniu. Dėl nupjautų briaunų padidėja lankstumas iš išorės.

Paskirtis:

M14 sriegis tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių, maksimaliai **80 m/s**.

Pastaba:

Kibi šlifavimo lėkštelė **netinka** neaustinės medžiagos lipniems diskams Nr. 566902 – 566950.

Techninis aprašymas

maksimalus apskritiminis greitis

80 m/s

Išorinis Ø

125 mm

Kietumo laipsnis

minkštas

Sriegis

M14

Produkto rūšis

Atraminė lėkštelė

