

**Garant****DCGW 11T312 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NL****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265972 NL
GTIN	4062406096168
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula ilgadožliams spalvotiesiems metalams.

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	MKD
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 1600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	MKD

Pjūvio gylis $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Pastūma f	0,005 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo briaunų forma	NL
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGW 11T312 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui