

Garant**DCGW 11T312 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NK****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 265972 NK |
| GTIN | 4062406096182 |
| Produktų klasė | 21L |

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula trumpadrožliams spalvotiesiems metalams.

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikikius.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Ašmenys | MKD |
| Pjovimo briaunų forma | NK |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | MKD |
| Pastūma f | 0,005 - 0,08 mm/aps, |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 1000 m/min |
| Pjūvio gylis a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Danga | be dangos |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DCGW 11T312 FN |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Produkto pavadinimo požymis | MKD |
| Galima pergalėti | taip |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |