

**Garant****VCGW 160404 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265996 NS
GTIN	4062406096267
Produktų klasė	21L

**Aprašymas****Modelis:**

**MKD** – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

**Paskirtis:**

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

**Rekomendacija:**

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvių laikiklius.

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	MKD
Pjūvio gylis $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Ašmenys	MKD
Pjovimo briaunų forma	NS

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,005 - 0,04 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 160404 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui