

Garant**VCGW 160412 FN, MKD, Pjovimo briaunų forma: NS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	266004 NS
GTIN	4062406096328
Produktų klasė	21L

Aprašymas**Modelis:**

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma. Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,01 - 0,2 mm
Pastūma f	0,005 - 0,04 mm/aps,
Ašmenys	MKD
Pjovimo briaunų forma	NS

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 1400 m/min
Pjovimo sąlygos	nepetraukiamas
Kietlydinys	MKD
Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGW 160412 FN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	MKD
Galima pergalėti	taip
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui