



## Nuo šalčio saugančių pirštinių pora 1603 W, Pirštinių dydis: 11



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	094813 11
GTIN	4260144428542
Produktų klasė	09H

### Aprašymas

#### Modelis:

**1603 W.** Besiūlės nuo šalčio saugančios pirštinės su **latekso dangą**. Pašiauštas paviršius leidžia **gerai sugriebti** smulkias tepaluotas detales. **Gerai matomos**, nes medžiaga neoninės geltonos spalvos.

#### Detalus aprašymas:

**1603 W.** Besiūlės nuo šalčio saugančios pirštinės su **latekso dangą**. Pašiauštas paviršius leidžia **gerai sugriebti** smulkias tepaluotas detales. **Gerai matomos**, nes medžiaga neoninės geltonos spalvos.

#### Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

#### Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

#### Standartas:

EN 388; EN 511

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

#### Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

## Techninis aprašymas

Pirštinių dydis	11
EN 388 Atsparumas pradūrimui	1
Apsaugo nuo šalčio	labai gerai
Apsauga nuo karščio	nėra
be silikono	ne
Tinkama forma	gerai
EN 388 Atsparumas įplėšimams	4
Lietimo pojūtis	vidutiniškai
Kvėpuoja	gerai
EN 388 Atsparumas įpjovimams	2
Dangos medžiaga	Lateksinės
Be DMF	ne
Imti alyvuotiems daiktams	gerai
EN 388 Atsparumas dilimui	2
Imti drėgniems daiktams	labai gerai
Pirštinių rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės
Apsaugos kategorija	Kategorija II
Turinys	12
Paskirtis	daugkartin.
Pritaikymo sritys	Allround
Mezgimo technologija	7G
Norma	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Pagrindo medžiaga	Medvilnė
Danga	Lateksinės
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Spalva	mėlyna / geltona

CE	CE 2241
Svoris	45 g
Produkto rūšis	Šalčiui atsparios pirštinės