

**Garant****1/4 colio vidinių keturbriaunių raktų rinkinys 14 vnt., Dalių skaičius: 14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

630355 14

GTIN

4062406096342

Produktų klasė

61A

**Aprašymas****Modelis:**

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122 / 3123; **galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame **PUR putplasčio įdėkle** ir juos galima bet kada patogiai išimti.

**Privalumai:**

- **Dėl mažo aukščio puikiai tinka naudoti siaurose darbo vietose.**
- **užima iki 50% mažiau vietos, lyginant su kitais produktais.**

**Paskirtis:**

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8.

**Tiekimo sudėtis:**

6-briaunės galvutės: 13 vnt. dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

terkšlė: 1 vnt. Nr. 630357

sudėta į: ABS plastiko dėžę

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis

1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-14 mm
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Pakuotė	plastikinę dėžę
Ilgis	127 mm
Plotis	85 mm
Aukštis	47 mm
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas

---

## Priedai

Terkšlinis veržliaraktis Tipas LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
---	-------------------