

Garant**Pragręžimo grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8: 35,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116620 35,6
GTIN	4062406097431
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Sutvirtinta šerdis. Tvirtas spiralinis grąžtas geriau kontroliuojamas kiaurymėje

Privalumai:

Puikiai tinka nelygioms kiaurymėms **pragręžti**. Nevienaašes kiaurymes galima ištiesinti.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C.$$

Pastaba:**Prašome atkreipti dėmesį:**

Neviršykite nurodyto pirminio gręžimo Ø (žr. lentelę).

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Norma	DIN 343
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	25,5 mm
Bendras ilgis L	344 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	141,6 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Nominalusis Ø D_C	35,6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Užspaudimo griovelio ilgis c	195 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,32 mm/aps,
Smailas kampas	120 laipsniai
Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		