

HOLEX**Keičiamos gręžimo plokštelės HSS, TiN, Ø D: 44mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232282 44
GTIN	4062406096786
Produktų klasė	22F

Aprašymas**Modelis:**

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti. Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniai tvirtumui ir tikslesniai centravimui. Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

gręžimo laikiklio tipas	36
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,28 mm/aps,
Ø D	44 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiN
Smailas kampas	132 laipsniai

Kietlydinys	TiN
Ašmenys	HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	130 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	100 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	22 m/min	M
Ketus (G)	tinka	45 m/min	K
CuZn	tinka	90 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		