

HOLEX**Keičiamos gręžimo plokštelės HSS, TiN, Ø D: 24mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 232282 24 |
| GTIN | 4062406096571 |
| Produktų klasė | 22F |

Aprašymas**Modelis:**

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti.
Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniai tvirtumui ir tikslesniai centravimui.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| gręžimo laikiklio tipas | 18 |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,19 mm/aps, |
| Ø D | 24 mm |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,18 mm/aps, |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Danga | TiN |
| Smailas kampas | 132 laipsniai |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Kietlydinys | TiN |
| Ašmenys | HSS |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 180 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 130 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 100 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 22 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 22 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 45 m/min | K |
| CuZn | tinka | 90 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |