

BENNING**Skaitmeninės srovės matavimo replės, Gamintojo pavadinimas: CM1-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir ergonomiškas plastikinis korpusas su apšviestu LC ekranu. Saugus kintamosios ir nuolatinės srovės matavimas neatidarant srovės grandinės. Matavimo / maksimalios vertės nustatymas; santykinis matavimas.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.

Standartas:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.

Techninis aprašymas

Kintamoji srovė AC	0,1 A – 400 A
Pagrindinis tikslumas	1 %
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	30 mm
Nuolatinė įtampa DC	0,1 V – 600 V

Varža	0,1 Ω – 20 MΩ
Viršįtampio kategorija	CAT III 600 V
Kintamoji įtampa AC	0,1 V – 600 V
Matavimo būdas	RMS
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD
Gamintojo pavadinimas	CM1-2
Garsinis laidumo testas	0 – 20 Ω
Rodmenų apimtis	2000
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2× 081561 LR3
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027060 D
Kalibravimas Srovės matavimo replės Tipas D	027050 D

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 4 mm	473308 4
Matavimo laidai Matavimo antgalio Ø 2 mm	473308 2