

BENNING**Skaitmeninės srovės matavimo replės, Gamintojo pavadinimas: CM2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ir ergonomiškas plastikinis korpusas su apšviestu LC ekranu. Saugus kintamosios ir nuolatinės srovės matavimas neatidarant srovės grandinės. Matavimo / maksimalios vertės nustatymas; santykinis matavimas.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Idealiai tinka mažoms srovėms matuoti.

Standartas:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.

Techninis aprašymas

Rodmenų apimtis	4000
Varža	0,1 Ω – 40 M Ω
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD, MAX
maks. spyruokliuojančių įvorių atsidarymas	25 mm

Gamintojo pavadinimas	CM2
Kintamoji srovė AC	100 mA – 300 A
Garsinis laidumo testas	0 – 50 Ω
Matavimo būdas	TRUE RMS (AC)
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 600 V
Viršįtampio kategorija	III KAT., 300 V
Kintamoji įtampa AC	1 mV – 600 V
Nuolatinė srovė DC	10 mA – 300 A
Pagrindinis tikslumas	0,5 %
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Srovės tiekimas	2× 081561 LR3
Kalibravimas	I4
Produkto rūšis	Srovės matavimo replės

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/473305-CM2>