

**KERN****Kišeninės TGC tipo svarstyklės, Maksimalios svėrimo ribos: 150g**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479446 150
GTIN	4045761217522
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Su papildomo svėrimo funkcija, taros mygtuku.
- Kalibravimo programa CAL – dideliame tikslumui.

Plokščios kišeninės svarstyklės su didele nerūdijančiojo plieno plokšte ir praktiška taros lėkštele. Apšviestas LCD ekranas patogiam svėrimo vertės nuskaitymui.

### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081560 dyd. CR2032.

## Techninis aprašymas

Baterijų kiekis	2
Aukštis	18 mm
Plotis	100 mm
maksimalios svėrimo ribos	150 g
Padalos vertė	0,01 g
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Gylis	130 mm

Svoris neto	0,18 kg
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------