

KERN**Kišeninės TGC tipo svarstyklės, Maksimalios svėrimo ribos: 1000g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479446 1000
GTIN	4045761214255
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

- **Su papildomo svėrimo funkcija, taros mygtuku.**
- **Kalibravimo programa CAL – dideliu tikslumu.**

Plokščios kišeninės svarstyklės su didele nerūdijančio plieno plokšte ir praktiška taros lėkšte. Apšviestas LCD ekranas patogiam svėrimo vertės nuskaitymui.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
maksimalios svėrimo ribos	1000 g
Plotis	100 mm
Gylis	130 mm
Baterijų kiekis	2
Aukštis	18 mm
Padalos vertė	1 g

Svoris neto	0,18 kg
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

Paslaugos

DAkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------